



XX-DOK-MONT-A · XINDUX GBA · Maße in mm; ohne festen Maßstab. / Dimensions in mm; not to scale.



XINDUX GBA · Montageausführung mit Innengewinde gemäß Zeichnung.
XINDUX GBA · Mounting variant with internal thread as illustrated.

* M8: selbstsicherndes Gewinde. Gelenk innerhalb von 5 Minuten ausrichten; Aushärtung nach 3 Stunden.
* M8: self-locking thread. Align hinge within 5 minutes; curing after 3 hours.

Außenlaschen-Ausführung für GBA016016091 und GBA026016091:
M6x12 und Federring 6 DIN 7980.
External-bracket variant for GBA016016091 and GBA026016091:
M6x12 and spring washer 6 DIN 7980.

Vor Montage Bohrbild, Gewinde und Scharnieraufnahme am gewählten Gehäuse abgleichen.
Before mounting, check the hole pattern, threads and hinge interface on the selected enclosure.