

Tragarm- und Bedienfeldsysteme

Support Arm and Control Panel Systems

XX-TA080.900


SERIES

Höhenverstellbare Tragarmsysteme

Height-Adjustable Support Arm Systems

Montageanleitung

Assembly Instructions



Beschreibung des Produkts

Merkmale

- Höhenverstellbares Tragarmprofil für präzise Sicht und Mensch-Maschine-Schnittstelle.

Vorteile

- Bietet mehr Ergonomie durch den (+/-)300mm Verstellbereich. Einstellung der Hublast durch das gelenkige Verriegelungssystem und die Schraube im Tragarm. Einfache Platzierung von Kabeln mit Steckern wie DVI und VGA.

Technische Daten

- **Material:** Aluminiumguss
- **Faltenbalg:** Kunststoff
- **Farbe:** RAL 7035
- **Schutzart:** IP 54
- **Kabel:** Max. Kabeleinführung 20 x 60 mm
- **Stecker:** Max. 34 x 15 mm
- **Befestigung:** Inklusive Material
- **Abmessungen des Pakets:** 18,5x87x43 cm
- **Gewicht des Pakets:** 12.8 kg
- **Tragfähigkeit:** 4 bis 30 kg

Product Description

Features

- Height-adjustable support profile for accurate vision and human-machine interface.

Advantages

- Offers more ergonomics due to the (+/-)300mm adjustment range possibility. Lift load adjustment through the jointed locking system and screw in the support arm. Easy placement of cables with connectors such as DVI and VGA

Technical Data



- **Material:** Cast aluminum
- **Bellows:** Plastic
- **Color:** RAL 7035
- **IP Rating:** IP 54
- **Cables:** Max. cable entry 20 x 60 mm
- **Connector:** Maks. 34 x 15 mm
- **Fastening:** Material included
- **Dimensions of Packet:** 18,5x87x43 cm
- **Package Weight:** 12.8 kg
- **Load Capacity :** 4 to 30 kg.

Einrichtungsbeispiel

Assemble Setup Sample



L max. : 500mm W max. : 500mm

- **Höhenverstellbare Tragarmprofile und Kombinationen auf Kundenwunsch.**
Height-adjustable support arm profiles and combinations upon customer request.

**Beispiel für Montage**
Assembly Example**Beispiel für Montage**
Assembly Example


Einrichtungsbeispiel
Assemble Setup Sample

L max. : 500mm W max. : 500mm


**Beispiel für Montage**
Assembly Example**Beispiel für Montage**
Assembly Example

Einrichtungsbeispiel

Assemble Setup Sample




1.1




1.2



1.3



2










2.1





Einrichtungsbeispiel

Assemble Setup Sample



Gewichtsanpassung

Weight Adjustment



Entriegeln Sie den Sperrmechanismus bevor Sie das Gewicht einstellen.

Unlock the lock mechanism before weight adjustment.



Schließen Sie den Sperrmechanismus nach der Gewichtseinstellung.

Close the lock mechanism after weight adjustment.

Stellen Sie die Höhe für eine ergonomische Nutzung ein.

Adjust the height for an ergonomic use.

Transport
Transport

